

**Đ-Đ»ĐμĐ°Ñ,Ñ€Đ^{3/4}Đ,Đ^{1/2}Ñ•Ñ,Ñ€ÑfĐ^{1/4}ĐμĐ^{1/2}Ñ,
Đ^{1/2}Đ° instrumentari.ru**

Đ~Đ^{1/2}Ñ•Ñ,Ñ€ÑfĐ^{1/4}ĐμĐ^{1/2}Ñ,Đ°Ñ€Đ,Ñ€Ñf

**ĐšÑ€Đ°Ñ•Đ°Đ^{3/4}Ñ€Đ°Ñ•Đ,Ñ<Đ»Đ,Ñ,ĐμĐ»Ñ€ MGS
601/250-2 Đ²ĐμÑ€Ñ...Đ^{1/2}Đ,Đ¹ Đ±Đ°Ñ‡Đ^{3/4}Đ° AIKEN**

1.00 Ñ€ÑfĐ±.

MGS 601/250-2 ĐšÑ€Đ°Ñ•Đ°Đ^{3/4}Ñ€Đ°Ñ•Đ,Ñ<Đ»Đ,Ñ,ĐμĐ»Ñ€ Đ²ĐμÑ€Ñ...Đ^{1/2}Đ,Đ¹ Đ±Đ°Ñ‡Đ^{3/4}Đ°,
600Đ^{1/4}Đ», Ñ€Đ°Ñ•Ñ...Đ^{3/4}Đ´-190-250Đ^{1/4}Đ»/Đ^{1/4}Đ,Đ^{1/2}, Đ´Ñ€Đ^{3/4}Ñ•Ñ•ĐμĐ»Ñ€-1,4/2,0Đ^{1/4}Đ^{1/4},
Ñ•Đ^{3/4}ĐμĐ´Đ,Đ^{1/2}ĐμĐ^{1/2}Đ,Đμ-1/4", AIKEN

[Đ~Đ^{1/2}Ñ,Đ^{3/4}Ñ€Đ^{1/4}Đ°Ñ‡Đ,Ñ•Đ^{3/4}Đ,Ñ€Ñ€Đ^{3/4}Đ´Đ°Đ²Ñ‡Đμ](#)

ĐœĐ^{1/2}ĐμĐ^{1/2}Đ,Ñ•Đ,Đ^{3/4}Đ°ÑfĐ,Đ°Ñ,ĐμĐ»ĐμĐ¹: Đ•Ñ%Đμ Đ^{1/2}ĐμÑ, Đ^{1/4}Đ^{1/2}ĐμĐ^{1/2}Đ,Đ¹ Đ^{3/4}Đ± Ñ•Ñ,Đ^{3/4}Đ^{1/4}
Ñ,Đ^{3/4}Đ²Đ°Ñ€Đμ.

ĐŸĐ^{3/4}Đ¶Đ°Đ»ÑfĐ¹Ñ•Ñ,Đ°, Đ²Đ^{3/4}Đ¹Đ´Đ,Ñ,Đμ, Ñ‡Ñ,Đ^{3/4}Đ±Ñ< Đ^{3/4}Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ,Ñ,Ñ€ÑÑ•Đ²Đ^{3/4}Đμ
Đ^{1/4}Đ^{1/2}ĐμĐ^{1/2}Đ,Đμ.