

**Д-Д»ДмД°Ñ,ÑЄД^{3/4}Д, Д^{1/2}Ñ•Ñ,ÑЄÑfД^{1/4}ДмД^{1/2}Ñ,
Д^{1/2}Д° instrumentari.ru**

Д~Д^{1/2}Ñ•Ñ,ÑЄÑfД^{1/4}ДмД^{1/2}Ñ,Д°ÑЄД, .ÑЄÑf

**ДšÑЄД°Ñ•Д°Д^{3/4}ÑЄД°Ñ•Д;Ñ«Д»Д,Ñ,ДмД»ÑЄ
Д²ДмÑЄÑ...Д^{1/2}Д, Д¹ Д±Д^{3/4}Ñ‡Д^{3/4}Д° ДœGS
162/230-1 Д²/Д± (Ñ•Ñ,Д°Д»ÑЄД^{1/2}Д^{3/4}Д¹,600**

340.20 ÑЄÑfД±.

MGS 162/230-1 ДšÑЄД°Ñ•Д°Д^{3/4}ÑЄД°Ñ•Д;Ñ«Д»Д,Ñ,ДмД»ÑЄ Д²ДмÑЄÑ...Д^{1/2}Д, Д¹ Д±Д°Ñ‡Д^{3/4}Д°, 600Д^{1/4}Д», Ñ•Ñ,Д°Д»ÑЄД^{1/2}Д^{3/4}Д¹, ÑЄД°Ñ•Ñ...Д^{3/4}Д'-160-230Д^{1/4}Д»/Д^{1/4}Д, Д^{1/2}, Д°ÑЄД^{3/4}Ñ•Ñ•ДмД»ÑЄ-1,2/2,5Д^{1/4}Д^{1/4}, Ñ•Д^{3/4}ДмД'Д, Д^{1/2}ДмД^{1/2}Д, Дм-1/4", AIKEN [Д~Д^{1/2}Ñ,Д^{3/4}ÑЄД^{1/4}Д°Ñ‡Д,Ñ• Д^{3/4} Д;ÑЄД^{3/4}Д'Д°Д²Ñ‡Дм](#)

ДœД^{1/2}ДмД^{1/2}Д,Ñ• Д;Д^{3/4}Д°ÑfД;Д°Ñ,ДмД»ДмД¹: Д•Ñ%Дм Д^{1/2}ДмÑ, Д^{1/4}Д^{1/2}ДмД^{1/2}Д, Д¹ Д^{3/4}Д± Ñ•Ñ,Д^{3/4}Д^{1/4}Ñ,Д^{3/4}Д²Д°ÑЄДм.

ДŸД^{3/4}Д¶Д°Д»ÑfД¹Ñ•Ñ,Д°, Д²Д^{3/4}Д¹Д'Д,Ñ,Дм, Ñ‡Ñ,Д^{3/4}Д±Ñ« Д^{3/4}Ñ•Ñ,Д°Д²Д,Ñ,ÑЄ Ñ•Д²Д^{3/4}Дм Д^{1/4}Д^{1/2}ДмД^{1/2}Д, Дм.