

**Д-Д»ДмД°Ñ,ÑЄД³⁄₄Д,Д¹⁄₂Ñ•Ñ,ÑЄÑфД¹⁄₄ДмД¹⁄₂Ñ,
Д¹⁄₂Д° instrumentari.ru**

Д~Д¹⁄₂Ñ•Ñ,ÑЄÑфД¹⁄₄ДмД¹⁄₂Ñ,Д°ÑЄД,.ÑЄÑф

**Д"ÑЄДмД»ÑЄ-Ñ~ÑфÑЄÑфД;Д³⁄₄Д²ДмÑЄÑ,
Д°Д°Д°ÑфД¹⁄₄ÑфД»Ñ•Ñ,Д³⁄₄ÑЄД¹⁄₂Д°Ñ• Ferm
FD CD-1200K; (12V)**

1.00 ÑЄÑфД±.

Д"ÑЄДмД»ÑЄ-Ñ~ÑфÑЄÑфД;Д³⁄₄Д²ДмÑЄÑ, Ferm FD CD-1200K ДѳДмÑ...Д¹⁄₂Д,Ñ†ДмÑ•Д°Д,Дм
Ñ...Д°ÑЄД°Д°Ñ,ДмÑЄД,Ñ•Ñ,Д,Д°Д, : Д•Д°Д°ÑфД¹⁄₄ÑфД»Ñ•Ñ,Д³⁄₄ÑЄ, V/ Д•Ñ† - 12 /1,3, Д'ДмÑ•, Д°Д³ - 3,5,
Д'ÑЄДмД¹⁄₄Ñ• Д•Д°ÑЄÑ•Д'Д°Д, Д°Д°Д°ÑфД¹⁄₄ÑфД»Ñ•Ñ,Д³⁄₄ÑЄД°, Ñ† - 3-5,
ДœД°Д°Ñ•Д, Д¹⁄₄Д°Д»ÑЄД¹⁄₂Ñ•Д¹ Д°ÑЄÑфÑ,Ñ•Ñ%Д, Д¹ Д¹⁄₄Д³⁄₄Д¹⁄₄ДмД¹⁄₂Ñ,, Д•Д¹⁄₄ - 10,
Д•Д°Д;ÑЄÑ•Д¶ДмД¹⁄₂Д, Дм Д•Д°ÑЄÑ•Д'Д°Д, Д' - 230, Д'Д°Ñ,ÑЄД³⁄₄Д¹⁄₂ - 0,8-10, Д§Д°Ñ•Ñ,Д³⁄₄Ñ,Д°, Д"Ñ†
- 50, Д§Д,Ñ•Д»Д³⁄₄ Д³⁄₄Д±Д³⁄₄ÑЄД³⁄₄Ñ,Д³⁄₄Д² Д¹⁄₂Д° Ñ...Д³⁄₄Д»Д³⁄₄Ñ•Ñ,Д³⁄₄Д¹⁄₄ Ñ...Д³⁄₄Д'Ñф, Д³⁄₄Д±/Д¹⁄₄Д, Д¹⁄₂ -
0-550, Д£Д'Д³⁄₄Д±Д¹⁄₂Д°Ñ• ÑЄÑфД°Д³⁄₄Ñ•Ñ,Д°Д°, Д-Д»ДмД°Ñ,ÑЄД³⁄₄Д¹⁄₂Д¹⁄₂Ñ•Д¹ ÑЄДмД³⁄₄ÑфД»Ñ•Ñ,Д³⁄₄ÑЄ
Ñ•Д°Д³⁄₄ÑЄД³⁄₄Ñ•Ñ,Д,
[Д~Д¹⁄₂Ñ,Д³⁄₄ÑЄД¹⁄₄Д°Ñ†Д,Ñ• Д³⁄₄ Д;ÑЄД³⁄₄Д'Д°Д²Ñ†Дм](#)

ДœД¹⁄₂ДмД¹⁄₂Д,Ñ• Д;Д³⁄₄Д°ÑфД;Д°Ñ,ДмД»ДмД¹: Д•Ñ%Дм Д¹⁄₂ДмÑ, Д¹⁄₄Д¹⁄₂ДмД¹⁄₂Д,Д¹ Д³⁄₄Д± Ñ•Ñ,Д³⁄₄Д¹⁄₄
Ñ,Д³⁄₄Д²Д°ÑЄДм.

Д'Д³⁄₄Д¶Д°Д»ÑфД¹Ñ•Ñ,Д°, Д²Д³⁄₄Д¹Д'Д,Ñ,Дм, Ñ†Ñ,Д³⁄₄Д±Ñ• Д³⁄₄Ñ•Ñ,Д°Д²Д,Ñ,ÑЄ Ñ•Д²Д³⁄₄Дм
Д¹⁄₄Д¹⁄₂ДмД¹⁄₂Д,Дм.