

**Đ-Đ»ĐμĐ°Ñ,Ñ€Đ^{3/4}Đ,Đ^{1/2}Ñ•Ñ,Ñ€ÑfĐ^{1/4}ĐμĐ^{1/2}Ñ,
Đ^{1/2}Đ° instrumentari.ru**

Đ~Đ^{1/2}Ñ•Ñ,Ñ€ÑfĐ^{1/4}ĐμĐ^{1/2}Ñ,Đ°Ñ€Đ,Ñ€Ñf

**ĐšÑ€Đ°Ñ•Đ°Đ^{3/4}Ñ€Đ°Ñ•Đ;Ñ<Đ»Đ,Ñ,ĐμĐ»Ñ€ MGS
601/250-2 Đ²ĐμÑ€Ñ...Đ^{1/2}Đ,Đ¹ Đ±Đ°Ñ‡Đ^{3/4}Đ° AIKEN**

1.00 Ñ€ÑfĐ±.

MGS 601/250-2 ĐšÑ€Đ°Ñ•Đ°Đ^{3/4}Ñ€Đ°Ñ•Đ;Ñ<Đ»Đ,Ñ,ĐμĐ»Ñ€ Đ²ĐμÑ€Ñ...Đ^{1/2}Đ,Đ¹ Đ±Đ°Ñ‡Đ^{3/4}Đ°,
600Đ^{1/4}Đ»,Ñ€Đ°Ñ•Ñ...Đ^{3/4}Đ'-190-250Đ^{1/4}Đ»/Đ^{1/4}Đ,Đ^{1/2},Đ'Ñ€Đ^{3/4}Ñ•Ñ•ĐμĐ»Ñ€-1,4/2,0Đ^{1/4}Đ^{1/4},
Ñ•Đ^{3/4}ĐμĐ'Đ,Đ^{1/2}ĐμĐ^{1/2}Đ,Đμ-1/4", AIKEN

[Đ~Đ^{1/2}Ñ,Đ^{3/4}Ñ€Đ^{1/4}Đ°Ñ‡Đ,Ñ•Đ^{3/4}Đ;Ñ€Đ^{3/4}Đ'Đ°Đ²Ñ‡Đμ](#)

ĐœĐ^{1/2}ĐμĐ^{1/2}Đ,Ñ•Đ;Đ^{3/4}Đ°ÑfĐ;Đ°Ñ,ĐμĐ»ĐμĐ¹:Đ•Ñ%ĐμĐ^{1/2}ĐμÑ,Đ^{1/4}Đ^{1/2}ĐμĐ^{1/2}Đ,Đ¹Đ^{3/4}Đ±Ñ•Ñ,Đ^{3/4}Đ^{1/4}
Ñ,Đ^{3/4}Đ²Đ°Ñ€Đμ.

ĐŸĐ^{3/4}Đ¶Đ°Đ»ÑfĐ¹Ñ•Ñ,Đ°,Đ²Đ^{3/4}Đ¹Đ'Đ,Ñ,Đμ,Ñ‡Ñ,Đ^{3/4}Đ±Ñ<Đ^{3/4}Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ,Ñ,Ñ€Ñ•Đ²Đ^{3/4}Đμ
Đ^{1/4}Đ^{1/2}ĐμĐ^{1/2}Đ,Đμ.