

**Đ-Đ»ĐμĐ°Ñ,Ñ€Đ¾Đ Đ½Ñ•Ñ,Ñ€ÑfĐ¼ĐμĐ½Ñ,
Đ½Đ° instrumentari.ru**

Đ~Đ½Ñ•Ñ,Ñ€ÑfĐ¼ĐμĐ½Ñ,Đ°Ñ€Đ,Ñ€Ñf

**Đ°Ñ€ĐμĐ»Ñ€ÑfĐ´Đ°Ñ€Đ½Đ°Ñ• Ferm FDPD-710
(700 Đ°Ñ,)**

1.00 Ñ€ÑfĐ±.

Đ°Ñ€ĐμĐ»Ñ€ÑfĐ´Đ°Ñ€Đ½Đ°Ñ• Ferm FDPD-710: Đ´ĐμÑ•, Đ°Đ³ - 2,2, ĐœĐ°Đ°Ñ•Đ,Đ¼Đ°Đ»Ñ€Đ½Ñ«Đ¹
Đ´Đ,Đ°Đ¼ĐμÑ,Ñ€Ñ•Đ²ĐμÑ€Đ»ĐμĐ½Đ,Ñ•: - Đ²Ñ•Ñ,Đ°Đ»Ñ€ - 10 Đ¼Đ¼ - Đ²Đ´ĐμÑ€ĐμĐ²Đ¾ - 25
Đ¼Đ¼ - Đ²Đ±ĐμÑ,Đ¾Đ½ - 13 Đ¼Đ¼ ĐœĐ¾Ñ%Đ½Đ¾Ñ•Ñ,Ñ€Đ,Đ°Ñ, - 710, Đ•Đ°Đ¿Ñ€Ñ•Đ¶ĐμĐ½Đ,Đμ,
Đ´Đ°Ñ† - 230/50, Đ;Đ°Đ¾Ñ€Đ¾Ñ•Ñ,Ñ€Đ±ĐμĐ. Đ½Đ°Đ¾Ñ€ÑfĐ•Đ°Đ, Đ¾Đ±/Đ¼Đ,Đ½ - 0-2700,
Đ§Đ,Ñ•Đ»Đ¾ÑfĐ´Đ°Ñ€Đ¾Đ²Đ½Đ°Ñ...Đ¾Đ»Đ¾Ñ•Ñ,Đ¾Đ¼Ñ...Đ¾Đ´Ñf,ÑfĐ´/Đ¼Đ,Đ½ - 0-43200, Đ
ĐμĐ¾ÑfĐ»Đ,Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ° Đ¾Đ±Đ¾Ñ€Đ¾Ñ,Đ¾Đ², Đ°Ñ«Ñ•Ñ,Ñ€Đ¾Đ•Đ°Đ¶Đ,Đ¼Đ½Đ¾Đ¹
Đ¿Đ°Ñ,Ñ€Đ¾Đ½

[Đ~Đ½Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,Ñ•Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Đ´Đ°Đ²Ñ†Đμ](#)

**ĐœĐ½ĐμĐ½Đ,Ñ•Đ¿Đ¾Đ°ÑfĐ¿Đ°Ñ,ĐμĐ»ĐμĐ¹: Đ°Ñ%ĐμĐ½ĐμÑ,Đ¼Đ½ĐμĐ½Đ,Đ¹Đ¾Đ±Ñ•Ñ,Đ¾Đ¼
Ñ,Đ¾Đ²Đ°Ñ€Đμ.**

ĐŸĐ¾Đ¶Đ°Đ»ÑfĐ¹Ñ•Ñ,Đ°,Đ²Đ¾Đ¹Đ´Đ,Ñ,Đμ,Ñ†Ñ,Đ¾Đ±Ñ«Đ¾Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ,Ñ,Ñ€ĐÑ•Đ²Đ¾Đμ
Đ¼Đ½ĐμĐ½Đ,Đμ.