

**Д-Д»ДмД°Ñ,ÑЄД¾Д Д½Ñ•Ñ,ÑЄÑfД¼ДмД½Ñ,  
Д½Д° instrumentari.ru**

**Д~Д½Ñ•Ñ,ÑЄÑfД¼ДмД½Ñ,Д°ÑЄД, .ÑЄÑf**

**Д ДмД-Д°Д° Д´Д²Д¾Д¹Д½Д¾Д¹ Ferm FT-720; 720  
Д´Ñ,, d 125 Д¼Д¼ + 3 Д°Д¾Д¼Д¼Д¼Д»ДмД°Ñ,Д°  
ÑЄДмД¶ÑfÑ%oД,**

6.00 ÑЄÑfД±.

ДøД¾ÑЄÑ†Д¾Д²Д¾Ñ†Д½Д°Ñ• Д¼Д,Д»Д° Ferm FT-720 ДøДмÑ...Д½Д,Ñ†ДмÑ•Д°Д,Дм  
Ñ...Д°ÑЄД°Д°Ñ,ДмÑЄД,Ñ•Ñ,Д,Д°Д: Д“Д»ÑfД±Д,Д½Д° ÑЄДмД-Д°, Д¼Д¼ - 30, Д”Д,Д°Д¼ДмÑ,ÑЄ  
Д´Д,Ñ•Д°Д°, Д¼Д¼ - 125, ДœД¾Ñ%oД½Д¾Ñ•Ñ,ÑЄ, Д´Ñ, - 720, Д•Д°Д¼ÑЄÑ•Д¶ДмД½Д,Дм, Д’Д“Ñ† -  
230/50, Д;Д°Д¾ÑЄД¾Ñ•Ñ,ÑЄ Д±ДмД- Д½Д°Д³ÑЄÑfД-Д°Д, Д¾Д±/Д¼Д,Д½ - 5500, Д’ДмÑ•, Д°Д³ - 4,7,  
ДžД¼Д,Ñ•Д°Д½Д,Дм: Д ДмД¶ÑfÑ%oД°Ñ• Ñ•Д,Ñ,ДмД¼Д° Д,Д- Д´Д²ÑfÑ... Д»ДмД-Д²Д,Д¹  
Д´Д,Д°Д¼ДмÑ,ÑЄД¾Д¼ 125Д¼Д¼, Д ДмД¶ДмÑ, Ñ•Ñ,Д°Д»ÑЄ, Д°Д»ÑžД¼Д,Д½Д,Д¹, Д´ДмÑЄДмД²Д¾  
Д, Д¼Д»Д°Ñ•Ñ,Д¼Д°Ñ•Ñ•Ñf, Д“Д»Д°Д´Д°Д,Д¹ Д°Д¾Д½ДмÑ†Д½Ñ(Д¹ ÑЄД°Д-ÑЄДмД-,  
ДžÑ,Ñ•ÑfÑ,Ñ•Ñ,Д²Д,Дм Д¾Ñ,Д´Д°Ñ†Д, Д•ÑЄÑ,Д,Д°ÑfД»): Ferm FT-720

[Д~Д½Ñ,Д¾ÑЄД¼Д°Ñ†Д,Ñ• Д¾ Д¼,ÑЄД¾Д´Д°Д²Ñ†Дм](#)

**ДœД½ДмД½Д,Ñ• Д¼Д¾Д°ÑfД¼Д°Ñ,ДмД»ДмД¹: Д•Ñ%oДм Д½ДмÑ, Д¼Д½ДмД½Д,Д¹ Д¾Д± Ñ•Ñ,Д¾Д¼  
Ñ,Д¾Д²Д°ÑЄДм.  
ДŸД¾Д¶Д»ÑfД¹Ñ•Ñ,Д°, Д²Д¾Д¹Д´Д,Ñ,Дм, Ñ†Ñ,Д¾Д±Ñ( Д¾Ñ•Ñ,Д°Д²Д,Ñ,ÑЄ Ñ•Д²Д¾Дм  
Д¼Д½ДмД½Д,Дм.**