

**Д-Д»ДмД°Ñ,ÑЄД¾Д Д½Ñ•Ñ,ÑЄÑfД¼ДмД½Ñ,  
Д½Д° instrumentari.ru**

*Д~Д½Ñ•Ñ,ÑЄÑfД¼ДмД½Ñ,Д°ÑЄД, .ÑЄÑf*

**Д•Д°Ñ•Д¾Ñ• Д´Д»Ñ• Д¿ДмÑЄДмД°Д°Ñ‡Д°Д,  
Д´Д,Д•Ñ,Д¾Д¿Д»ДмД²Д° AIKEN MDP-045/0,40-1**

2 646.00 ÑЄÑfД±.

Д•Д°Ñ•Д¾Ñ• Д¿ÑЄДмД´Д½Д°Д•Д½Д°Ñ‡ДмД½ Д´Д»Ñ• Д¿ДмÑЄДмД°Д°Ñ‡Д,Д²Д°Д½Д,Ñ•  
Д´Д,Д•ДмД»ÑЄД½Д¾Д¾Ñ,Д¾Д¿Д¿Д»Д,Д²Д° Д,Д»Д, Д°ДмÑЄД¾Ñ•Д,Д½Д°.

Д•Д°Д¿ÑЄÑ•Д¶ДмД½Д,Дм Д¿Д,Ñ,Д°Д½Д,Ñ• (Д´Д°Ñ‡): 220 / 50,

ДŸÑЄД¾Д,Д•Д²Д¾Д´Д,Ñ,ДмД»ÑЄД½Д¾Д¾Ñ,ÑЄ (Д»/Ñ‡Д°Ñ•): 3400, Д´Ñ‹Ñ•Д¾Ñ,Д°

Д½Д°Д¾Д½ДмÑ,Д°Д½Д,Ñ• (Д¼): 25, Д´Ñ,ÑfÑ‡ДмÑЄ: 1â€•, Д´Д»Д,Д½Д° Д¿ÑЄД¾Д²Д¾Д´Д° (Д¼): 1,2,

ДœД¾Ñ%Д½Д¾Ñ•Ñ,ÑЄ Д´Д²Д,Д³Д°Ñ,ДмД»Ñ• (Д´Ñ): 600, Д´Д°Д±Д°ÑЄД,Ñ,Ñ‹ (Д´Ñ...Д´Ñ...Д´) (Д¼Д¼):  
180Ñ...310Ñ...310, Д´ДмÑ• (Д°Д³): 2.0

[Д~Д½Ñ,Д¾ÑЄД¼Д°Ñ‡Д,Ñ• Д¾ Д¿ÑЄД¾Д´Д°Д²Ñ‡Дм](#)

**ДœД½ДмД½Д,Ñ• Д¿Д¾Д°ÑfД¿Д°Ñ,ДмД»ДмД¹: Д•Ñ%Дм Д½ДмÑ, Д¼Д½ДмД½Д,Д¹ Д¾Д± Ñ•Ñ,Д¾Д¼  
Ñ,Д¾Д²Д°ÑЄДм.**

ДŸД¾Д¶Д°Д»ÑfД¹Ñ•Ñ,Д°, Д²Д¾Д¹Д´Д,Ñ,Дм, Ñ‡Ñ,Д¾Д±Ñ‹ Д¾Ñ•Ñ,Д°Д²Д,Ñ,ÑЄ Ñ•Д²Д¾Дм  
Д¼Д½ДмД½Д,Дм.